



注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意ください。
 注2) 取付ブラケットはオプションです。
 注3) ⑫ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

12	ユニオン	1	SUS	
11	取り付けブラケット	2	SUS	オプション
10	スチームトラップ	1	SUS	
9	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	自在吐水口	1	Bs他	22φ
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	54/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。
 * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
 * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
 * 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。
 * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型
 TYPE : TXFT-2-PCV
 S : 1/6 図番 15381