



注1)保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意ください。  
 注2)取付ブラケットはオプションです。  
 注3)⑪ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

11	ユニオン	1	SUS	
10	取り付けブラケット	2	SUS	オプション
9	スチームトラップ	1	SUS	
8	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	
7	フランジ JIS-10K	2	SUS	
6	自在吐水口	1	Bs他	22φ
5	温度計	1	Bs他	
4	ストレーナー	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	54/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。  
 \* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa  
 \* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa  
 \* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)  
 \* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能  
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する  
 先止め使用は出来ません。  
 \*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
 \*表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXFT-2-P

S : 1/6 図番 15436

LEONARD