



注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意下さい。

注2) 取付ブラケットはオプションです。

注3) ⑩ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

11	ユニオン	1	SUS	
10	スチームトラップ	1	SUS	
9	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	15A
8	取り付けブラケット	2	SUS	オプション
7	フランジ JIS-10K	2	SUS	
6	自在吐水口	1	B s 他	19φ
5	温度計	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	B C 他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	B C 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	53/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

\* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa

\* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa

\* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)

\* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

\* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチームックス・タンデム型

TYPE : TXFT-1-P

S : 1/5 図番 15477

LEONARD