



1 2	ユニオン	1	SUS	
1 1	スチームトラップ	1	SUS	
1 0	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	15A
9	フランジ JIS-10K	2	SUS	
8	取り付けブラケット	2	SUS	オプション
7	自在吐水口	1	B s 他	19 φ
6	温度計	1	B s 他	
5	逆止弁	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	BC 他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	53 / 1
符号	名 称	数量	材 質	備 考

注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意下さい。
 注2) 取付ブラケットはオプションです。
 注3) ⑩ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。
 * 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa
 * 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa
 * 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)
 * 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能
 ◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する
 先止め使用は出来ません。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーミックス・タンデム型
 TYPE : TXFT-1-PCV
 S : 1 / 5 図番 15478