



注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意下さい。

注2) 取付ブラケットはオプションです。

注3) ⑩ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

11	ユニオン	1	SUS	
10	スチームトラップ	1	SUS	
9	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	15A
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	取り付けブラケット	2	SUS	オプション
6	温度計	1	B s 他	
5	逆止弁	1	B s 他	
4	ストレーナー	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	B s 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B s 他	52/1
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa

* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa

* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)

* 温水温度 30 ~ 60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXFT-1S-CV

S : 1 / 5 図番 15512

LEONARD