



注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意ください。

注2) 取付ブラケットはオプションです。

注3) ②ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。尚、施工時に蒸気ドレン用配管と、ホースが干渉しない様注意して下さい。

13	ホースステーション	1	SUS	
12	ユニオン	1	SUS	
11	スチームトラップ	1	SUS	
10	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	
9	取り付けブラケット	1	SUS	オプション
8	フランジ JIS-10K	2	SUS	
7	ホースニップル	1	Bs	
6	温度計	1	Bs他	
5	ストレーナー	2	BC他	
4	逆止弁	2	BC他	
3	タンデムボール弁	2	Bs他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	Bs他	A55
符号	名称	数量	材質	備考

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

* 最高使用圧力 蒸気 0.40Mpa 給水 0.40Mpa

* 最低使用圧力 蒸気 0.05Mpa 給水 0.05Mpa

* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)

* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆ 尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する
先止め使用は出来ません。

* 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

* 表記寸法は、組立寸法につき約です。

RADA スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXFT-3S-NCV-HSU

S : 1/8

図番 15538

LEONARD