



11	取付ブラケット	1式	SUS	オプション
10	ユニオン	1	SUS	
9	スチームトラップ	1	SUS	
8	蒸気ドレン抜き用バルブ	1	SUS	
7	フランジ JIS-10K	6	SUS	
6	温度計	1	B s 他	
5	ストレーナー	2	BC 他	
4	逆止弁	1	B s 他	ツラ 802
3	タンデムボール弁	2	SUS 他	
2	タンデム開閉レバー	1	BC 他	
1	RADA ミキシングバルブ	1	B c 他	566S
符号	名称	数量	材質	備考

注1) 保守弁・相フランジ以上は現場にてご用意ください。

注2) ⑩取付ブラケットはオプションです。

注3) ⑩ユニオンの二次側は、現場にて施工下さい。

スチーム瞬間給湯器の使用条件は下記のとおりです。

\* 最高使用圧力 蒸気 0.40 MPa 水 0.40 MPa

\* 最低使用圧力 蒸気 0.05 MPa 水 0.05 MPa

\* 最大圧力比 3 : 1 (蒸気、水どちらが3でも可)

\* 温水温度 30~60℃の範囲で任意に設定可能

◆尚、スチーム瞬間給湯器は温水の出口で開閉する先止め使用は出来ません。

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

LEONARD スチーマックス・タンデム型

TYPE : TXFT-4-CV

S : 1/6

図番 16012

LEONARD