



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。  
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記	LEONARD®				図 番		6 ユニオン	1 SCS13	
最大流量 (L/min)	166	最適温調範囲 (°C)	30~50	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。 2) 給水、給湯圧力は必ず同圧で使用して下さい。 3) 出湯温度と給湯、給水の温度差は15°C以上必要です。 15°C以下になると温調特性が低下しはじめます。 4) 高温の給湯は、とりわけ塩素等の化学薬品が含まれる 場合、ミキシングバルブの寿命を短くする為、給湯温 度はMAX. 70°C (理想的には65°C)を推奨します。	<b>グループシャワー元制御用ユニット</b> <b>GUS-425F</b>				19318		5 ボール弁	2 C3771	
最小流量 (L/min)	8	最高給湯温度 (°C)	85						4 温度計	1 C3604他	感温部SUS304		
耐圧 (MPa)	1.0	最低給水温度 (°C)	1		3 ストレーナー	2 CAC406他							
最大使用差圧 (MPa)	0.35	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	15°C以上		2 逆止弁	2 CAC406他							
最小使用差圧 (MPa)	0.015				1 RADA ミキシングバルブ	1 CAC203他	425F						
給水/給湯圧力比	1:1 (等圧)			図面承認	符号	名 称	数量	材 質	備 考				