



※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。

使用条件				注 記	LEONARD®		図 番												
最大流量 (L/min)	1000	最適使用圧損 (Mpa)	0.1~0.2		品名型式	適温水補給ユニット LU-5			19342										
最大許容圧力 (MPa)	0.7	最適温調範囲 (°C)	30~50	1) 水道水又は飲料に可能な井戸水を使用して下さい。 温泉水は使用できません。	承 認	島田	検 図	川西	設 計	山内	尺 度	1/3	サ イ ズ	A3	4	温度計	1	C3604他	感温部SUS304
最大使用差圧 (MPa)	0.4	最高給湯温度 (°C)	90	2) 複数のシャワーやカランの元制御用としての使用はできません。 別途御相談下さい。	図 面 来 歴	変 更 箇 所									3	ストレーナー	2	CAC406他	
最小使用差圧 (MPa)	0.05	最低給水温度 (°C)	1	3) 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合も 使用できません。別途御相談下さい。	担 当										2	逆止弁	2	CAC406他	
最大使用差圧比	3:1 (注)	出湯温度と給湯、給水 各々の必要温度差 (°C)	20°C以上	4) 差圧比とは、給湯、給水のバルブ入口の作動時圧力から、出口の 揚程や継手、機器等の圧力損失(背圧)を差し引いた圧力比です。 5) 仕切弁及び出口側ユニオンは、現場手配の上必ず設置して下さい。	日 付										1	RADA ミキシングバルブ	1	CAC406他	TS202
															符号	名 称	数量	材 質	備 考